



EE701



## Schemerschakelaar opbouw compact

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1000 W

#### Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen 120 s

Vertragingstijd inschakelen 40 s

#### Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -30 - +60 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Teksten

Montagewijze Met buisklem voor mastbevestiging, Montage op inbouwdoos mogelijk, Voor wand- en mastmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 8 A

#### Afmetingen

Hoogte 95 mm

Breedte 42,50 mm

Diepte 42,50 mm