



Aanwezigheidsmelder 360° 1 kanaals

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek 360 - 360

Uitvoering sensor Aanwezigheidsmelder

Instellingen

Tijdvertraging 1 - 30 Min

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1200 lx

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Afmetingen

Breedte 100 mm

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP41

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Teksten

Functie Met communicatie tussen aparte elementen bij
parallelschakeling (wachter-systeem)

Montagewijze Voor plafondmontage

EE810

