



EE810



Aanwezigheidsmelder 360° 1 kanaals

Technische eigenschappen

Detectie

| | |
|-------------------|---------------------|
| Detectiehoek | 360 - 360 |
| Uitvoering sensor | Aanwezigheidsmelder |

Instellingen

| | |
|----------------|------------|
| Tijdvertraging | 1 - 30 Min |
|----------------|------------|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1200 lx |
|--------------------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Breedte | 100 mm |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,5 - 3,5 m |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 45 °C |
|---------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |

Veiligheid

| | |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP41 |
|--------------------------------------------|------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Teksten

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Functie | Met communicatie tussen aparte elementen bij parallelschakeling (wachter-systeem) |
| Montagewijze | Voor plafondmontage |