



Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek 360 - 360

Uitvoering sensor Aanwezigheidsmelder

Instellingen

Tijdvertraging 1 Min - 1 h

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afmetingen

Breedte 80 mm

Inbouwdiepte 70 mm

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP41

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Geschikt voor buitengebruik Ja

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Alleen als apart element inzetbaar

Montagewijze Met veerbeugels voor plafondbinbouw

EE815

