



## Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

### Technische eigenschappen

#### Detectie

Detectiehoek 140 - 140

Uitvoering sensor Bewegingssensor

#### Instellingen

Tijdvertraging 5 S - 30 Min

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Afmetingen

Breedte 91 mm

Aanbevolen montagehoogte 2,50 - 2,50 m

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

#### Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Kunststof

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Geschikt voor buitengebruik Ja

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Aanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken

Montagewijze Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter

EE850

