



Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek 220 - 220

Uitvoering sensor Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging 5 S - 30 Min

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afmetingen

Breedte 91 mm

Aanbevolen montagehoogte 2,50 - 2,50 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Materiaal

Kleur Antraciet

Materiaal Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Geschikt voor buitengebruik Ja

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Aanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken

EE871

