



EEN002



Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	Inbouwinstallatie
----------------------	-------------------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	90 mm
Hoogte geïnstalleerd product	40 mm
Lengte in mm	30 mm
Breedte geïnstalleerd product	40 mm

Kabellengte

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	100
--	-----

Lichtbesturing

Meetbereik helderheid	5...2000 lx
-----------------------	-------------

Montage

Montagewijze	inbouw
--------------	--------

Aansluiting

Sensorleidinglengte	1 m
Aderdoorsnede	2 x 0.75 mm ²

Kabel

Leiding	Leidinglengte tussen schemerschakelaar en helderheidsvoeler maximaal 100 m
---------	--

Instellingen

Inschakelvertraging	60 s
Uitschakel vertraging	80 s

Samenstelling

Sensortype	helderheidssensor
------------	-------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-30...60 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-30...60 °C

Identificatie

Hoofdesignreeks	HUISELEKTRONICA
-----------------	-----------------