



EEN101



## Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	60 s
-----------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - +70 °C
-------------------------------	--------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	-------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail, Verlengingssensor voor wand- en plafondmontage
--------------	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Afmetingen

Hoogte	83 mm
--------	-------

Breedte	17,80 mm
---------	----------

Diepte	65 mm
--------	-------