



EEN101



IP20 

Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 60 s

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules 1

Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail, Ingebouwde sensor voor montage in waterdichte behuizing

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 17,80 mm

Diepte 65 mm