



EER518

**Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m**

**Technische eigenschappen**

**Detectie**

Detectiehoek	360 - 360 °
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

**Instellingen**

Tijdvertraging	1 Min - 1 h
----------------	-------------

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar	5- 2000 lx
--------------------------------	------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	78 mm
Aanbevolen montagehoogte	6 - 9 m

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
--	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee