



EG010

IP20

## Programmaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	1000 W
------------------------------	--------

#### Functies

Gangreserve in jaren	3 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

#### Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	60 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	1

#### Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

#### Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	18 mm
Diepte	64 mm