



EG103D

IP20

## Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

#### Functies

Gangreserve in jaren 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

#### Samenstelling

Met impulsprogramma Ja

Aantal kanalen 1

#### Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma Nee

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie, Aanwezigheidssimulatie

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 35 mm

Diepte 64 mm