



EG103D



IP20

## Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

#### Functies

Gangreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

#### Samenstelling

Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	1

#### Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie, Aanwezigheidssimulatie

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm