



EG103E



IP20

Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A Comfort

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
|-----------------------------|--------|

Functies

| | |
|---------------------------|-----|
| Gangreserve (jaren) | 5 y |
| Met netwerksynchronisatie | Nee |
| Met kwartssynchronisatie | Ja |

Samenstelling

| | |
|----------------------------|--------|
| Gangnauwkeurigheid per dag | 1,50 s |
| Met impulsprogramma | Ja |
| Aantal kanalen | 1 |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Soort contact | 1x wissel |
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 10 mm ² |

Instellingen

| | |
|---------------|-----|
| Dagprogramma | Nee |
| Weekprogramma | Ja |
| Jaarprogramma | Nee |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|---|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Functie | Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie, Aanwezigheidssimulatie |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Diepte | 64 mm |