



EG103V

IP20

Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A 12/24V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Functies

Gangreserve in jaren 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag 1,5 s

Met impulsprogramma Ja

Aantal kanalen 1

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm²

Instellingen

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Nee

Jaarprogramma Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 35 mm

Diepte 64 mm