



EG203E



Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A Comfort

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	DIN-rail
Aantal functiekanalen	2
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel
Functie	Comfort-variant: extra met impulsfunctie, random-programma, aanwezigheidssimulatie en vakantieprogramma met datumactivering
Schaltart / Variante	2 x wisselcontact
Weergave/display	LC-display met verlichting
Nominale spanning (wisselstroom)	195 / 230 / 265 V
Frequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	15
Diepte geïnstalleerd product	64 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Lengte in mm	85 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm
Moduulbreedte	2 TE
Opgenomen vermogen in VA	6 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	4 W
Vermogensverlies bij vollast	≈ 4 W
Vermogensverlies per spoel	0.5 W
Loopnauwkeurigheid	± 1,5 s/dag
Reservetijd [jaren]	≈ 5 a
Batterij/accu	met lithium batterij type: 1/2 LR06
Oplaadtijd gangreserve	0
Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 2300 W
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
Aderdoorsnede (flexibel)	1...6 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1.5...10 mm ²
Aantal contacten	2
Soort contact	2 wissel
Aansluittype	met schroefklemmen

Contact	Met potentiaalvrij schakelcontact
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal programma stappen	56
Aanpassing aan winter /zomertijd	automatisch
Verfijning van de programmering	1 mn
Type programmering	digitaal
Programmacycli	Programmacycli: 2 x 7 dagen
Programmacyclus	2 x 7 dagen
Programma's	met toevalsprogramma vakantieprogramma met datumactivering
Programmeren	Programmeren zonder netspanning mogelijk met automatische omschakeling zomer- /wintertijd
Tijd	
Aantal kanalen	2
Aantal schakeltijden voor aan/uit	56
Gangreserve	5 jaar
Vakantieprogramma	Ja
Cyclus	weekklok
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Sleutel	Met programmeersleutel
Bedrijfstemperatuur	-5...45 °C
Nauwkeurigheid	1,5
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING