



EG403E



IP20



## Programmaklok digitaal, weekprogramma, 2 wissel + 2 maak 10 A

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

#### Funcies

Aantal functiekanalen	4
meerfasefunctie	voor meer fasen geschikt
Functie	aanwezigheidssimulatie met bedrijfsurenteller

#### Uitvoering

Schaltart / Variante	2 x wisselcontact en 2 x maakcontact
Aantal modules	4

#### Bedienen en signaleren

Weergave/display	LC-display met verlichting
------------------	----------------------------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
Frequentie	50/60 Hz

#### Spanning

Bedrijfsspanning	15
------------------	----

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	69 mm
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Breedte geïnstalleerd product	71 mm
Moduulbreedte	4 TE

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	2 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	2 W
Vermogensverlies bij vollast	≈ 2 W

#### Meting

Loopnauwkeurigheid	± 0,2 s/dag
--------------------	-------------

#### Batterij

Reservetijd [jaren]	≈ 5 a
Reservetijd lithiumcel [jaren]	≈ 5
Batterij/accu	met lithium knoopbatterij type: CR2450

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
-----------	-----------------------

#### Besturing van gloeilampen

Max. vermogen met gloeilampen	1500 W
Gloeï- en halogeenlampen 230 V	max. 1500 W

#### Montage

Technische wijzigingen voorbehouden

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (star)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	4
Soort contact	2 changeover + 2NO
Aansluittype	Met QuickConnect-steekklemmen
Contact	Met potentiaalvrij schakelcontact
Aansluiting	met aansluiting voor DCF-ontvanger
Soort verbinding	QuickConnect
<b>Instellingen</b>	
Aantal programma stappen	300
Aanpassing aan winter /zomertijd	automatisch
Verfijning van de programmering	1 mn
Type programmering	digitaal met programmasleutel
Programmacycli	Programmacycli: 4 x 7 dagen
Programmacyclus	4 x 7 dagen
Programma's	met toevalsprogramma vakantieprogramma met datumactivering
Programmeren	Programmeren zonder netspanning mogelijk
Tijd	met automatische omschakeling zomer-/wintertijd
<b>Samenstelling</b>	
Aantal kanalen	4
Aantal schakeltijden voor aan/uit	300
Gangreserve	5 jaar
Vakantieprogramma	Ja
<b>Toepassing</b>	
Cyclus	weekklok
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Sleutel	Met programmeersleutel
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-10...50 °C
Nauwkeurigheid	+ 0,2 s / 24h
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C
<b>Identificatie</b>	
Hoofdesignreeks	LICHTBESTURING