




EGN103



## Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

#### Verlichting

Max. belasting fluorescëntielamp in serie 1000 W

#### Funcities

Gangreserve in jaren 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

#### Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag 1,50 s

Met impulsprogramma Nee

Aantal kanalen 1

#### Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklem

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 35,80 mm

