



EGN103

**Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lampen 1000 W

**Functies**

Gangreserve (jaren) 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

**Samenstelling**

Gangnauwkeurigheid per dag 1,50 s

Met impulsprogramma Nee

Aantal kanalen 1

**Aansluiting**

Soort contact 1x wissel

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Instellingen**

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklem

**Afmetingen**

Hoogte 85 mm

Breedte 35,80 mm

