



EH010

 **IP20**

## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	0,50 VA
Gloei- en halogeenlamp 230 V	900 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

#### Funcities

Aantal functiekanalen	1
-----------------------	---

#### Aansluiting

Aantal contacten	1
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

#### Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

#### Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	30000
---	-------

