



EH110

□ IP20

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	0,50 VA
Gloei- en halogeenlamp 230 V	900 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Funcities

Aantal functiekanalen	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	65 mm
Diepte	54 mm

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
Schakelstroom	16 A

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
-------------------------------------------------------	-------

