

EHN011

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen 1

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 0,50 W

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1000 W

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

Funcities

Aantal functiekanalen 1

Aansluiting

Aantal contacten 1

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +50 °C

Capaciteit

Aantal modulen 1

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 17,5 mm

Diepte 60 mm

Teksten

Schakelmodus Maakcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6) 3 A

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

