

EHN111

**Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

Aantal kanalen	1
----------------	---

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Energieverbruik in bedrijf	0,50 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1100 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

**Funcities**

Aantal functiekanalen	1
-----------------------	---

**Aansluiting**

Aantal contacten	1
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - +55 °C
---------------------	--------------

**Capaciteit**

Aantal modulen	3
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	90 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

**Teksten**

Schakelmodus	Wisselcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Stroom / temperatuur**

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

**Levensduur**

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

