



EMN005

## Trappenhuisautomaat multifunctioneel

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Capaciteit

Aantal modules 1

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting, Draadaansluiting

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA

Maximale belasting TL-lamp 3600 VA

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Instellingen

Tijdvertraging 30 S - 10 Min

#### Afmetingen

Breedte 17,50 mm

Diepte 64 mm