



EPN050

Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	0,10 W
---	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	8,90 mm
---------	---------

Diepte	58 mm
--------	-------