




EPN050



## Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	0,10 W
---	--------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	8,90 mm
Diepte	58 mm