




EPN050



## Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1 A

#### Capaciteit

Aantal modules 0,50

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I<sub>n</sub> 0,10 W

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 8,90 mm

Diepte 58 mm