




EPN051



Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal modules	0.5
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	250 V
----------------------------------	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning	250 V
---------------------------	-------

Stroom

Nominale stroom I_{nom}	2 A
---------------------------	-----

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	58 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
------------------------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	8.75 mm
-------------------------------	---------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	0.1 W
--------------------------------------	-------

Montage

Af fabriek aangebouwd	Nee
-----------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
----------------------------------	--------------------------

Aantal contacten	2
------------------	---

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
---------------	---------------------

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
---------------------	------------

Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C
------------------------------	-------------