




EPN052



Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	0,10 W
---	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	8,90 mm
Diepte	58 mm