

EPN053

Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 2 A

Capaciteit

Aantal modules 0,50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 0,10 W

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 8,90 mm

Diepte 64 mm