



EPN410

Impulsrelais elektronisch 16 A, 1 maak, 230 V AC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Soort contact	1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm ²
Aantal contacten	1

Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,20 W
Verbruik bij inkomen	5 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	280 VA
----------------------------	--------