





EPS450B



## Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Aansluiting

Soort contact	1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1

#### Spanning

Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 2	10 - 26 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	quickconnect
-----------------------	--------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,20 W
Verbruik bij inkomen	5 VA

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

#### Verlichting

Maximale belasting TL-lamp	1000 VA
----------------------------	---------