

ERD225

Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact	2 maak
Aantal contacten	2
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm ²

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Stuurspanning AC	24 - 24 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4 W
Verbruik bij inkomen	10,70 VA

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,85 mm
Diepte	60 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Installatie, montage

Aandraaimoment

1,20 - 1,20 NM