



ERD625SDC

## Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 24 V DC

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Soort contact	2 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Stuurspanning AC	0 - 0 V
Stuurspanning DC	24 - 24 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	5,80 W
Verbruik bij inkomen	2,80 VA

#### Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35,75 mm
Diepte	60 mm

#### Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Met schakelaar voor handbediening	Ja

