



ERL240

Magneetschakelaar 40 A met handbediening, 2 maak, 12 V AC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Soort contact | 2 maak |
| Aantal contacten | 2 |
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1.5 - 16 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm ² |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V |
| Stuurspanning AC | 12 - 12 V |
| Stuurspanning DC | 0 - 0 V |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 30000 |

Vermogen

| | |
|---|---|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 0 |
| Verbruik bij inkomen | 0 |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte | 60 mm |

Samenstelling

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten | 2 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

