



ESC080

Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 6 A

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 240 V

Capaciteit

Aantal modules 0,50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm²

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 0,10 W

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 11 mm

Diepte 60 mm