



ESD241

## Magneetschakelaar 40 A, 2 verbreek, 24 V AC 50Hz

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Soort contact                   | 2NC                      |
| Aantal contacten                | 2                        |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V    |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 440 V     |
| Stuurspanning AC                | 24 - 24 V |
| Stuurspanning DC                | 0 - 0 V   |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Levensduur

|  |        |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

#### Vermogen

|   |        |
|---|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub> | 6,40 W |
| Verbruik bij inkomen                                | 60 VA  |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

#### Samenstelling

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten     | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 2 |

