



EU100

## Controlerelais 1 fase, spanning (geschikt voor airconditioning)

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	60 mm

#### Voeding

Voedingsspanning	3N, 400/230 V
------------------	---------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

#### Vermogen

Vermogen	5 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	4 W

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom AC1	8 A
-----------------------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	200 s
------------------------------	-------