



EU300

Controlerelais, 3 fasen, 400 V

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	8 A
----------------------------------	-----

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	64 mm
Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
Lengte in mm	64 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	4 W
--------------------------------------	-----

Montage

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
--------------	------------------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
Soort contact	1 wissel
Soort verbinding	Schroefaansluiting

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20...55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40...70 °C