



EUD100



**Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Afschakeling**

Max. toegestane afvalvertragingstijd 10 s

**Afmetingen**

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm