



EUD100



Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Afschakeling

Max. toegestane afvalvertragingstijd 10 s

Afmetingen

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm