



EUM200



Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 4 mm ²

Voeding

Voedingsspanning	3N, 400/230 V
------------------	---------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afschakeling

Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
--------------------------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,20 W
---	--------

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	35 mm
Diepte	65 mm