




EV100



## Afstanddimmer 1000 W universeel

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning U<sub>e</sub> 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 65 mm

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 15 VA

Energieverbruik standby 3 W

Vermogen gloeilamp 20 - 1000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 5

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Dimprincipe Automatische belastingsherkenning

Montagewijze Voor montage op DIN-rail