



EV102



Afstanddimmer 1000 W universeel, comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 65 mm

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik 15 VA

Energieverbruik standby 3 W

Vermogen gloeilamp 20 - 1000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm²

Capaciteit

Aantal modules 5

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Dimprincipe Automatische belastingsherkenning

Montagewijze Voor montage op DIN-rail