



EV108



Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Nee

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 3 VA

Energieverbruik standby 1 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Aftakpunt Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 1-10 V slave 50 mA

Materiaal

Kleur Grijs