



EVN004



IP20



Modulaire universele dimmer 500 W comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	9001
Materiaal	Kunststof

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	62 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	4,50 VA
Energieverbruik standby	0,20 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	500 W
Vermogen gloeilamp	500 - 500 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	100 - 100 W
------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker
Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Spanning	Overige
Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging