



EVN012



IP20



## Modulaire universele dimmer 300W comfort

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	9001
Materiaal	Kunststof, Thermoplast

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

#### Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2,10 VA
Energieverbruik standby	0,2 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	300 - 300 W

#### Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	60 - 60 W
------------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker
Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

---