



EZD100



## Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm