

Tijdrelais variabele pulsduur 0,1 sec-10 uur 12-230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 15 VA

Verliesvermogen bij volle belasting 2 W

Gloei- en halogeenlamp 230 V 450 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 50 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Capaciteit

Aantal modules 1

Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Functie Functies: opkomvertragend, afvalvertragend, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 58 mm

EZN004