



EZN006

## Tijdrelais multifunctioneel 0,1 sec-10 uur 12-230 V

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	15 VA
Verliesvermogen bij volle belasting	2 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	450 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Functie	Functionies: opkomvertragend, afvalvertragend, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	58 mm